


シャンプーボウルとの関連寸法

下の図を参考に、チェアを設置してください。

[単位：mm]


AQUAPOD



(a) 背モタレ端～ボウル前端距離	15
(b) 背モタレ～ネット最下端高低差	0
(c) 椅子ベース端～前面パネル端距離	435

AQUAPODは高さバリエーションHタイプを組み合わせてください。チェアの高さ調整不要です。


AQUAFORTEPLUS



(a) 背モタレ端～ボウル前端距離	10
(b) 背モタレ～ネット最下端高低差	20
(c) 椅子ベース端～前面パネル端距離	465

AQUAFORTEPLUS（工場出荷時高さ）は高さバリエーションMタイプを組み合わせてください。チェアの高さ調整不要です。


MINON（イラストは壁付けタイプ）



(a) 背モタレ端～ボウル前端距離	20
(b) 背モタレ～ネック芯材高低差	10
(c) 椅子ベース端～ベース前端距離	705

MINON（高さバリエーションM／Hタイプ）は高さバリエーションM／Hタイプそれぞれを組み合わせてください。チェアの高さ調整不要です。


マジョリカポルト



(a) 背モタレ端～ボウル前端距離	20
(b) 背モタレ～ネック芯材高低差	10
(c) 椅子ベース端～キャビネット前面距離	975

マジョリカポルト（専用キャビネット、M／H高さ取付）は高さバリエーションM／Hタイプそれぞれを組み合わせてください。チェアの高さ調整不要です。

MINON・マジョリカポルト共通




(a') 背モタレ端～ネック芯材前端距離	50
----------------------	----

シャンプーボウルとの関連寸法

下の図を参考に、チェアを設置してください。

[単位：mm]



(a) 背モタレ端～ボウル前端距離	50
(b) 背モタレ～ネック高低差	20
(c) 椅子ベース端～ キャビネット前面距離	970

マジョリカ（専用キャビネット、M／H高さ取付）は高さバリエーションM／Hタイプそれぞれを組み合わせてください。チェアの高さ調整不要です。

- 表記寸法は実測値です。ボウルや張りの寸法公差などの製品の個体差により若干実際の寸法値と異なる場合がありますのでご注意ください。
- 設置完了後のボウルを基準に（a）および（b）寸法は必ず守って椅子を設置してください。シャンプーボウルとチェアとの位置関係が不適切な場合、お客様の腰や背中に負担がかかり快適性が損なわれます。
- 設置時の移動の際は2名以上で、ベースから持ち上げて移動させてください。傾けたり、ひきずったり、押したりして移動させますと、床に傷がついたり、機器の作動不良や故障、転倒事故につながるおそれがあります。

仕 様

品番	チェア本体 シート	: S C - A F 2 * (*は高さ、配線バリエーション) : S U - A F 2 * (*はカラーバリエーション)
駆動方式	電動油圧式	
外形寸法	「製品寸法図」【3 1 ページ】参照	
座面初高	Mタイプ: 4 6 0 mm / Hタイプ: 4 8 5 mm	
昇降ストローク	2 0 0 mm	
リクライニング角度 (水平からの角度)	【オートリターン】7 0 ° ~ 【プリセット】8 °	
レッグレスト角度 (水平からの角度)	【オートリターン】4 5 ° ~ 【プリセット】0 °	
定格電圧・周波数	A C 1 0 0 V ・ 5 0 / 6 0 H z	
定格消費電力	2 9 0 / 3 5 0 W	
使用環境	温度 1 0 ~ 4 0 ° C 湿度 9 5 % 以下 (ただし結露しないこと)	
質量	6 2 k g	
チェア耐荷重	1 3 5 k g	


※上記仕様については、製品により多少のバラつきがあります。

製品寸法図


[単位：mm]

全体レイアウト図

■上面図



■側面図



- ※ 高寸法は、製品により多少バラツキがあります。
- ※ 寸法・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。